

## 4. PFLEGE- und GEBRAUCHSANLEITUNG für KERADOMO-KÜCHENSPÜLEN / WASCHBECKEN

Die besondere Feinsteinzeug-Qualität macht KeraDomo-Keramik zum idealen Material für alle Bereiche, die extremen Ansprüchen gewachsen sein müssen. Hier spiegelt sich das Firmen Know-how in der Fertigung von Laborspülen und Arbeitsplatten wider. KeraDomo-Küchenspülen sind besonders langlebig und widerstandsfähig.

Mit den nachstehenden Hinweisen nehmen Sie entscheidenden Einfluss auf eine lange uneingeschränkte

Gebrauchstauglichkeit und Freude am außergewöhnlichen Erscheinungsbild Ihrer Spüle.

- Zur Reinigung genügt warmes Wasser mit etwas Spülmittel
- Hartnäckige Verschmutzungen sind mit nur mäßig scheuernden Reinigungsmittel (z.B. Stahlfix) und einem Schwamm ohne Scheuerseite zu entfernen.
- Da die keramische Oberfläche härter als Metall ist, kann es vorkommen, dass Metall (z.B. von Topfböden) abgerieben wird. Eventuelle Metallabriebspuren (dunkle Streifen) sind. Mit unserem BioTopp-Universalreiniger oder mit einem handelsüblichen Reiniger für Glaskeramik-Kochfelder zu entfernen.
- Vermeiden Sie das Ziehen harter, scharfkantiger Gegenstände über die Keramikoberfläche und verwenden Sie keine Keramikmesser. Beides kann zu Kratzspuren führen.
- Gegenstände, die in die Spüle fallen, können unter ungünstigen Umständen die Spüle beschädigen.

systemceram empfiehlt: BioTopp Universalreiniger, den Sie über uns oder bei Ihrem Küchenfachhändler beziehen können.

systemceram haftet nur für Schäden, die nachweisbar infolge eines Produktmangels entstanden sind.



V082010


**systemceram**  
KeraDomo-Küchenkeramik  
www.systemceram.de

## MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG für KERADOMO-KÜCHENSPÜLEN und -WASCHBECKEN



### SCHRITT 1

Ausschneiden der Arbeitsplatte anhand der vorgegebenen Ausschnittmaße.



### SCHRITT 2

Die Ausschnittsränder mit einem Primer abdichten.



### SCHRITT 3

Silikon sparsam, ca. 5 mm von der Schnittkante versetzt, auftragen.



### SCHRITT 4

Die Spüle mit einer Hand im Ablaufloch, die andere Hand am Abtropfteil, anheben ...



### SCHRITT 5

... und vorsichtig, zuerst mit dem hinteren Bereich des Abtropfteils und dann die Beckenseite absetzen.



### SCHRITT 6

Passgenaues Ausrichten der Spüle.



### SCHRITT 7

Überquellendes Silikon entfernen.

**Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!**

**systemceram**  
KeraDomo-Küchenkeramik

## 1. Bei der **ARMATURENMONTAGE** bei **KÜCHENSPIJLEN BEACHTEN!**


Funktionalität und Flexibilität stehen bei der Gestaltung dieser hochwertigen Steinzeugspülen im Vordergrund.

Deshalb sind bei einigen Spülen für die Armaturen-Montage eine oder mehrere Sollbruchstellen vorhanden, die nach Bedarf geöffnet werden können.

### Um Montageschäden zu vermeiden bitte beachten:

1. Zuerst die Sollbruchstelle einbringen, dann erst die Spüle in die Arbeitsplatte einsetzen.
2. Zentrum der Sollbruchstelle ausmessen und **auf der Glasurseite markieren**.
3. Mit einem Dorn oder Spitzmeißel die Sollbruchstelle im Zentrum **von oben nach unten** durchschlagen.  
(Achtung: Nur mit Schutzbrille arbeiten!)
4. Mit einem Hammer oder Meißel das Loch auf die notwendige Größe (max. 35 mm Durchmesser) erweitern.

**Niemals von der Unterseite zur Glasurseite durchschlagen!**



## 2. Bei der **MONTAGE** der **ABLAUFGARNITUR** bei **KÜCHENSPIJLEN BEACHTEN!**

Für eine fachgerechte Montage der Ablaufgarnitur ist es notwendig, dass zwischen Siebkelch und Ventilprägung eine Abdichtung vorgenommen wird.

Verwenden Sie hierfür den der Ablaufgarnitur beige packten Dichtungskitt und beachten Sie folgenden Arbeitsablauf:


1. Dichtungskitt zu einer Schnur rollen und diese in die Ventilprägung legen.
2. Den Siebkelch fest andrücken und die Ablaufgarnitur verschrauben.
3. Herausgequollenes Dichtungsmaterial mit einem Messer sauber entfernen.



## 3. Beim **EINBAU** der **SPJLE** / des **WASCHBECKENS** in die **ARBEITSPLATTE BEACHTEN!**

### Ausschnittmaße KeraDomo Waschbecken

| Artikel   | Modell-Nr. | Länge | Breite | Radius |
|-----------|------------|-------|--------|--------|
| Lavara 60 | 3521       | 555   | 355    | 5      |
| Patera 40 | 3520       |       |        | 179    |



### Ausschnittmaße KeraDomo Küchenspülen

| Artikel      | Modell-Nr. | Länge | Breite | Radius |
|--------------|------------|-------|--------|--------|
| Bela 57      | 5016       | 545   | 480    | 5      |
| Bela 78      | 5018/19    | 750   | 480    | 5      |
| Bela 100     | 5020/21    | 970   | 480    | 5      |
| Genea 60     | 5097       | 565   | 480    | 5      |
| Genea 75     | 5090       | 720   | 480    | 5      |
| Genea 87     | 5091       | 840   | 480    | 5      |
| Genea 100    | 5092       | 970   | 480    | 5      |
| Genea Double | 5030       | 1130  | 480    | 5      |
| Kara 51      | 5003       | 470   | 480    | 5      |
| Kara 57      | 5002       | 545   | 480    | 5      |
| Kara 85      | 5000       | 820   | 480    | 5      |
| Mera 24      | 5046       | 210   | 480    | 5      |
| Mera 39      | 5061       | 370   | 480    | 5      |
| Mera 46      | 5056       | 430   | 480    | 5      |
| Mera 51      | 5001       | 470   | 480    | 5      |
| Mera 57      | 5057       | 545   | 480    | 5      |
| Mera 60      | 5098       | 565   | 480    | 5      |
| Mera 70      | 5058/59    | 670   | 480    | 5      |
| Mera 80      | 5070       | 770   | 480    | 5      |
| Mera 90      | 5074/75    | 870   | 480    | 5      |
| Mera 100     | 5076/77    | 970   | 480    | 5      |
| Mera 100 SL  | 5064/65    | 970   | 480    | 5      |
| Mera Middle  | 5073       | 1030  | 480    | 5      |
| Mera Double  | 5078/79    | 1070  | 480    | 5      |
| Mera Twin    | 5062       | 835   | 480    | 5      |
| Siro 90      | 5069       | 870   | 460    | 5      |
| Siro 100     | 5080       | 970   | 460    | 5      |
| Stema 80     | 5054/55    | 770   | 480    | 5      |
| Stema 86 SL  | 5010/11    | 830   | 480    | 5      |
| Stema 90     | 5052/53    | 870   | 480    | 5      |

### ACHTUNG:

**Überprüfen Sie das Ausschnittmaß anhand der gelieferten Spüle!**

**Weitere Informationen und Maße finden Sie unter [www.systemceram.de](http://www.systemceram.de)**

Alle anderen Modelle werden anhand einer mitgelieferten Papierschablone ausgeschnitten.

Bitte beachten Sie die zusätzlich dort aufbrachten Hinweise.